

Garant

**Kopier- en vlakfrees geïndexeerd, met schroefdraad, Ø D / aantal snijkanten
Z: 35/3mm**


Bestelgegevens

Bestelnummer	212006 35/3
GTIN	4062406576523
Artikelklasse	210

Omschrijving
Uitvoering:

Kopier- en vlakfreesen van de nieuwste generatie. Geïndexeerde ronde wisselplaten zorgen voor stabiele omstandigheden en beveiligen de plaat tegen onbedoeld verdraaien tijdens het gebruik. De geoptimaliseerde vormsluiting tussen wisselplaat en plaatpassing waarborgt een zeer hoge proceszekerheid.

Opmerking:

$a_{p,max} = 5,0 \text{ mm.}$

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,2** met steel nr. **674252 maat 9IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	42 mm
Rampinghoek α_{max}	1,79 graden
geschikte wisselplaat	RPK.10T3M0T
$\varnothing D_2$	28,7 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	35 mm
Ramplinglengte L voor α_{max}	22,45 mm
Helicoïdaal frezen a_p	2,5 mm

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	60 mm
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Aantal snijkanten Z	3
Opnamedraad M	M16
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Wisselplaatschroevenset	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
$\varnothing D_3$	25 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Frees geschikt voor plaatvorm	rond
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Ramping
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig Type 2	219878 2
--	----------