

Garant
VHM-hoekfrees vorm D 60°, TiAlN, Ø js16 DC: 32 mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	208038 32
GTIN	4045197270078
Artikelklasse	11X

Omschrijving

Uitvoering:

Hoektolerantie $\pm 8'$.

Opmerking:

Voor het frezen van geleidingen in de gereedschapsmakerij en machinebouw.

Tot aan volle verspaning f_z met 50 % reduceren.

Inwendige koeling: nee

Aantal tanden Z: 10

Aantal tanden Z: 10

Vrijloop-Ø D_1 : 15 mm

Totale lengte L: 71 mm

Schacht-Ø D_s : 16 mm

Snijlengte L_c : 12,5 mm

Voeding f_z in staal < 900 N/mm²: 0,045 mm

Technische beschrijving

Aantal tanden Z	10
Snijkant-Ø D_c	32 mm
Vrijloop-Ø D_1	15 mm
Voeding f_z in staal < 900 N/mm ²	0,045 mm
Schacht-Ø D_s	16 mm
Totale lengte L	71 mm

Snijlengte L _c	12,5 mm
Vorm	D
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 1833
Tolerantie nominale Ø	js16
Aanzetrichting	horizontaal
Schacht	DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling	nee
Schachttolerantie	h6
Hoekfasehoek	60 graden
Gekleurde ring	groen
Producttype	Schachtfrees