

Garant
Machinetap, ongecoat, M: M2,2

Bestelgegevens

Bestelnummer	134600 M2,2
GTIN	4045197075369
Artikelklasse	11H

Omschrijving
Uitvoering:
Stabiele uitvoering, met 15 – 20° rechtse spiraal. Gr. M2,6 met oud DIN-profiel.

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 371

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 0,45 mm

Totale lengte L: 45 mm

 Schacht-Ø D_s: 2,8 mm

Schacht-vierkant □: 2,1 mm

Kerngat-Ø: 1,75 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	2,2 mm
Draadspoed	0,45 mm
Aantal spaangroeven	2
Aantal snijkanten Z	2
Kerngat-Ø	1,75 mm
Norm	DIN 371
Schacht-Ø D _s	2,8 mm
Totale lengte L	45 mm
Schacht-vierkant □	2,1 mm

Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	4,4 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M2,2
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	D
Spiraalkhoek	15-20 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		