


Garant
VHM-groeffrees, TiAlN, Ø DC × LC h11 × e8: 45,5X10 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	208025 45,5X10
GTIN	4045197199164
Artikelklasse	11X

Omschrijving
Uitvoering:

Aan de omtrek snijdend, kruisvertand. De zijvlakken zijn vrijgeslepen en kunnen daardoor niet in het werkstuk vast gaan zitten. Met spaandelaars- type NF.

Opmerking:

Voor het frezen van groeven t.b.v. schijfspieën volgens DIN6888 of voor het frezen van kleine sleuven.

Volle groef: f_z voor $a_p = 0,25 \times D$.

Type: NF

Aantal tanden Z: 10

Aantal tanden Z: 10

Voor schijfspieën DIN 6888: 10,0×16,0 mm

Vrijloop-Ø D_1 : 11,8 mm

Totale lengte L: 71 mm

Schacht-Ø D_s : 12 mm

Voeding f_z voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm²: 0,04 mm

Technische beschrijving

Voor schijfspieën DIN 6888	10,0×16,0 mm
Snijkant-Ø D_c	45,5 mm
Voeding f_z voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm ²	0,04 mm
Aantal tanden Z	10

Vrijloop-Ø D ₁	11,8 mm
Schacht-Ø D _s	12 mm
Totale lengte L	71 mm
Type	NF
Snijlengte L _c	10 mm
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 850 D/F
Freesprofiel	kruisvertand
Tolerantie nominale Ø	e8
Aanzetrichting	horizontaal
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1×D
Schacht	DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling	nee
Schachttolerantie	h6
Hoekfasehoek	90 graden
Gekleurde ring	groen
Producttype	Schachtfrees