

**Garant**
**Machinetap kort, ongecoat, M: M3**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	134650 M3
GTIN	4045197075680
Artikelklasse	11H

**Omschrijving**
**Uitvoering:**
**Geringe uitsteeklengte door de korte schacht en daardoor stabielier.**

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 352

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 0,5 mm

Totale lengte L: 40 mm

 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Schacht-vierkant □: 2,7 mm

Kerngat-Ø: 2,5 mm

**Technische beschrijving**

Aantal spaangroeven	2
Draadspoed	0,5 mm
Schroefdraad-Ø	3 mm
Kerngat-Ø	2,5 mm
Aantal snijkanten Z	2
Norm	DIN 352
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Totale lengte L	40 mm
Schacht-vierkant □	2,7 mm

Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	6 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M3
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalhoek	15-20 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	15 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		