

Garant

**Kopier- en vlakfrees geïndexeerd, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z:
125/10mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	212018 125/10
GTIN	4062406576691
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Kopier- en vlakfreesen van de nieuwste generatie. Geïndexeerde ronde wisselplaten zorgen voor stabiele omstandigheden en beveiligen de plaat tegen onbedoeld verdraaien tijdens het gebruik. De geoptimaliseerde vormsluiting tussen wisselplaat en plaatpassing waarborgt een zeer hoge proceszekerheid.

Opmerking:

$a_{p,max} = 6,0 \text{ mm.}$

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,8** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Inwendige koeling	ja
Ø D ₃	113 mm
Opnameboring-Ø	40 mm
Helicoïdaal frezen a _p	4 mm

Totale lengte L_{totaal}	63 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{min}}$	238 mm
Instelhoek κ	15 - 30 graden
Snijkant- $\varnothing D_c$	125 mm
geschikte wisselplaat	RPK.1204M0T
Aantal snijkanten Z	10
Ramplinglengte L voor α_{max}	109,94 mm
Ramplinghoek α_{max}	0,44 graden
Wisselplaatschroevenset	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{max}}$	248 mm
Fz Helix	0,7
Schachtuitvoering	met boring
Frees geschikt voor plaatvorm	rond
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Circulair frezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig Type 3	219878 3
---	----------