

Garant**Machinetap kort, ongecoat, M: M10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	134650 M10
GTIN	4045197075734
Artikelklasse	11H

Omschrijving**Uitvoering:****Geringe uitsteeklengte door de korte schacht en daardoor stabiel.**

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 352

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 1,5 mm

Totale lengte L: 70 mm

Schacht-Ø D_s: 7 mm

Schacht-vierkant □: 5,5 mm

Kerngat-Ø: 8,5 mm

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	3
Schroefdraad-Ø	10 mm
Kerngat-Ø	8,5 mm
Draadspoed	1,5 mm
Aantal spaangroeven	3
Norm	DIN 352
Schacht-Ø D _s	7 mm
Totale lengte L	70 mm
Schacht-vierkant □	5,5 mm

Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	20 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M10
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalkhoek	15-20 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		