

## Elektrisch in de hoogte verstelbaar bureau, Breedte: 1600mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	974024 1600
GTIN	2050002050778
Artikelklasse	91Q

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Bureau met hoogteverstelling met elektromotor door middel van bedieningselement. Basisconstructie van gelast stalen frame met poedercoating. Opname van het tafelblad door directe schroefverbinding met het frame en twee asymmetrisch geplaatste profieldragers. Onderstel zonder dwarsbalk in de beenruimte, waardoor rolcontainers met een maximale hoogte van 560 mm eronder kunnen worden gereden. Verplaatsingssnelheid van de hoogteverstelling 38 mm /sec (zonder last). Geluidsniveau lager dan 50 dB. Verstelbare glijders voor 10 mm nivellering. Inclusief botsingsbescherming door weerstandsmeting. Melamine-tafelblad met decor-oppervlak, 25 mm dik.

#### Norm:

DIN EN 527-1/-2/-3 für Grundkonstruktion, DIN 60335-1 elektr. Sicherheit.

#### Kleur:

**Decor tafelblad in 5 kleuren** verkrijgbaar: koningsahorn, eiken natuur, lichtgrijs, parelwit, metaalgrijs.

**Onderstel in 3 kleuren** verkrijgbaar: zuiver wit, aluminiumzilver, metaalgrijs.

#### Opmerking:

Het tafelblad in metaalgrijs wordt niet aanbevolen vanwege sterke reflectie.

**De volgende decors zijn nog tot 31-07-2023 verkrijgbaar:** beuken, essen, ahorn, notenhout.

### Technische beschrijving

Hoogteverstelbereik	650 - 1300 mm
Gewicht	60 kg

Werkblad dikte	25 mm
Maximale belastbaarheid	70 kg
Breedte	1600 mm
Diepte	800 mm
Uitvoering	elektrisch in hoogte verstelbaar
Uitvoering hoogteverstelling	elektrisch
Bladdikte	25 mm
Kleuren	Decor: metaalgrijs, lichtgrijs, parelwit, koningsahorn, eiken natuur
Kleuren	Metaal: zuiver wit, aluminiumzilver, metaalgrijs
Producttype	Kantoortafel