

Garant**RPKT 10T3MOT, HB7525, Type: ST900****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212032 ST900
GTIN	4062406388508
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Uitvoering:**

Ronde wisselplaten zesvoudig geïndexeerd. Met inachtneming van de maximale snijdiepte ontstaan zes volwaardige snijkanten.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1$ mm.

Om alle zes snijkanten te kunnen gebruiken, mag een a_p van 2,5 mm niet worden overschreden.

Voeding f_z per tand: 0,3 mm

ISO-code wisselplaat: RPKT 10T3MOT

Type: ST900

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	RPKT 10T3MOT
Type	ST900
Snijmateriaal	HM
Soort	HB7525
Voeding f_z per tand	0,3 mm

Aantal wisselingen/snijanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	360 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	290 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	250 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		