

**Schuifmaat, Meetbereik: 500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	415196 500
GTIN	4062406584252
Artikelklasse	42A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Nonius en afleesvlak spiegelvrij mat verchromd. Meetvlakken gehard en geslepen. **Lange meetbekken voor het meten van grote werkstukken en werkstuk-Ø**. Met vastzetschroef. Getrapte en afgeronde bekeinden voor binnenmetingen.

**Technische beschrijving**

Maximale afwijking	0,07 mm
Kalibratie	A1
Binnenmeetbek-Ø	20 mm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Verdeling	1/20 mm
Norm	Fabrieksnorm
Aflezings	0,05 mm
Gewicht	1,1 kg
Beklengte	150 mm
Meetbereik	0 - 500 mm
Verdeling nonius mm/inch	ja
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS

alle delen	gehard
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

**Dienstverlening**

DAkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 500 mm	021010 500
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 500 mm	021000 500