

**Schuifmaat, Meetbereik: 800mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	415196 800
GTIN	4062406584269
Artikelklasse	42A

Omschrijving**Uitvoering:**

Nonius en afleesvlak spiegelvrij mat verchromd. Meetvlakken gehard en geslepen. **Lange meetbekken voor het meten van grote werkstukken en werkstuk-Ø.** Met vastzetschroef. Getrapte en afgeronde bekeinden voor binnenmetingen.

Technische beschrijving

Kalibratie	A1
Verdeling	1/20 mm
Beklengte	150 mm
Norm	Fabrieksnorm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aflezings	0,05 mm
Maximale afwijking	0,1 mm
Gewicht	2,1 kg
Binnenmeetbek-Ø	20 mm
Meetbereik	0 - 800 mm
Verdeling nonius mm/inch	ja
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS

alle delen	gehard
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

Dienstverlening

DAkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	021010 1000
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	021000 1000