

Garant UNI LINE**CLEANING Tower H-vorm uitrusting verrijdbaar, Type: L****Bestelgegevens**

Bestelnummer	987123 L
GTIN	
Artikelklasse	9GC

Omschrijving**Uitvoering:**

Modulaire reinigingstoren voor directe toegang tot reinigingsapparaten. De CLEANING Tower H-vorm asymmetrisch is compleet uitgerust met 2 verzamelbakken voor recyclebare stoffen en papierrolhouder.

Alle buitenwanden en tussenwanden hebben rondom geperforeerde wanden □ 9×9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van accessoires voor geperforeerde wanden en Easyfix-haken en -houders. Antracietkleurig opzetstuk met reinigingspictogram is bedoeld voor snelle visualisatie. Optionele, afsluitbare deuren bieden de mogelijkheid voor veilig opbergen. Deur niet met papierrolhouder combineerbaar.

Levering:

CLEANING Tower nr. 987103 gr. L; 2 × nr. 987110 gr. 45; 1 × gr. 955499 gr. W1.

Met 4 zwenkwielen, Ø 125 mm, 2 met vergrendeling.

Kleur:

Tweekleurige **poedercoating**, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016. **Niet configureerbaar.**

Opmerking:

Bijbehorende papieren poetsdoeken vindt u onder nr. 089103 gr. W, 089105 gr. W, 089127 gr. W in de Hoffmann Group catalogus deel 2 of in onze eShop.

Technische beschrijving

Nuttige breedte	690 mm
Hoogte	2290 mm
Breedte	750 mm
Wiel-Ø	125 mm
Diepte	750 mm
Belastbaarheid	150 kg
Serie	CLEANING Tower UNI Line
Gewicht	115 kg
Nuttige diepte	180/ 330 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9
Producttype	Reinigingsstation

Accessoires

Verzamelbak, 45 liter Inhoud 45 l	987110 45
CLEANING Tower H-vormverrijdbaar Type L	987103 L
Wielenset voor UNI Line 4-delig Type 1	955459 1
Houderset met papierrolhouder Type W1	955499 W1
UNI Line handgreep Type 1	955496 1
CLEANING Tower H-vormstationair Type L	987102 L
UNI Line pictogram Type CLEANING	955474 CLEANING