

Garant**Handtappenset, ongecoat, M: M24****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130150 M24
GTIN	4045197065483
Artikelklasse	11G

Omschrijving**Uitvoering:**

3-Delige set, **bestaande uit voorsnij-, middensnij- en nasnijtap.**

Gr. M2,3 en M2,6 met oud DIN-profiel.

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS

Norm: DIN 352

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 3 mm

Totale lengte L: 110 mm

Schacht-Ø D_s: 18 mm

Schacht-vierkant □: 14,5 mm

Kerngat-Ø: 21 mm

Technische beschrijving

Draadspoed	3 mm
Schroefdraad-Ø	24 mm
Kerngat-Ø	21 mm
Norm	DIN 352

Schacht-Ø D _s	18 mm
Totale lengte L	110 mm
Schacht-vierkant □	14,5 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS
Draaddiepte	48 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M24
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	A
Aansnijdingsvorm	D
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		

Staal < 500 N/mm ²	geschikt
Staal < 750 N/mm ²	geschikt
Staal < 900 N/mm ²	geschikt
GG(G)	beperkt geschikt
Uni	geschikt
Olie	geschikt
droog	beperkt geschikt