



HOLEX Pro Tap machinetap HSS-E, TiN, UNF: 3/4-16



Bestelgegevens

Bestelnummer	138050 3/4-16
GTIN	4062406374976
Artikelklasse	12I

Omschrijving

Uitvoering:

HOLEX Pro Tap universele tap. Robuuste uitvoering voor een breed materiaalspectrum.

Verbeterd HSS-E-materiaal met wrijvingsreducerende TiN-coating.

Toepassing:

Voor UNF-unieschroefdraad fijn ASME – B1.1.

Technische beschrijving

Gangen per inch	16
Draaddiepte	47,63 mm
Aantal snijkanten Z	4
Snijmateriaal	HSS E
Schroefdraad-Ø	19,05 mm
Kerngat-Ø	17,5 mm
Aantal spaangroeven	4
Draadafmeting	3/4-16 UNF
Totale lengte L	110 mm
Draadspoed	1,587 mm
Norm	DIN 374
Schacht-Ø D _s	14 mm

Draadsoort	UNF
Schacht-vierkant <input type="checkbox"/>	11 mm
Serie	Pro Tap
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Tolerantieklasse	2B
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalhoek	40 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	groen
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	24 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	25 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	10 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	24 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	20 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	8 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	8 m/min	M
CuZn	beperkt geschikt	15 m/min	N

Uni	geschikt
Olie	geschikt
nat maximaal	geschikt