

**Garant****Fijnruwfrees, ongecoat, Ø k12 DC: 9mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	191710 9
GTIN	4045197104755
Artikelklasse	11W

**Omschrijving**

**Uitvoering:**  
**Met achtergeslepen fijn kartelprofiel.**

**Technische beschrijving**

Aantal tanden Z	4
Voeding $f_z$ voor spiebaanfrezen in staal $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,018 mm
Snijkant-Ø $D_c$	9 mm
Schacht-Ø $D_s$	10 mm
Totale lengte L	69 mm
Snijlengte $L_c$	19 mm
Aanzetrichting	horizontaal en schuin
Schacht	DIN 1835 B met h6
Tolerantie nominale Ø	k12
Spiraelhoek	27-30 graden
Hoekfasehoek	90 graden
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B
Freesprofiel	NF

Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Hoekfrezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	83 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	30 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	25 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	25 m/min	P
GG(G)	beperkt geschikt	23 m/min	K
CuZn	beperkt geschikt	55 m/min	N
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		