

**HOLEX Pro Tap machinetap HSS-E 6H, TiN, MF: 22X1,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	132925 22X1,5
GTIN	4062406374099
Artikelklasse	12I

Omschrijving**Uitvoering:**

HOLEX Pro Tap universele tap. Robuuste uitvoering voor een breed materiaalspectrum.
Verbeterd HSS-E-materiaal met wrijvingsreducerende TiN-coating.

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	4
Schacht-vierkant □	14,5 mm
Draadspoed	1,5 mm
Draadafmeting	M22×1,5
Norm	DIN 374
Kerngat-Ø	20,5 mm
Schacht-Ø D _s	18 mm
Totale lengte L	125 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadsoort	MF
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Aantal spaangroeven	4
Draaddiepte	66 mm
Schroefdraad-Ø	22 mm

Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	groen
Serie	Pro Tap
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	24 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	25 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	10 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	24 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	20 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	8 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	8 m/min	M
CuZn	beperkt geschikt	15 m/min	N
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		

