

Garant**Glijlijpmachine (35 liter) met transportwagen, Type: GMT35****Bestelgegevens**

Bestelnummer	501305 GMT35
GTIN	4062406378851
Artikelklasse	51B

Omschrijving**Uitvoering:**

Mobiele afbraammachine GMT35 in compacte uitvoering, voor de geautomatiseerde eindbewerking van **kleine tot gemiddelde batchgroottes**.

- **Motor met groot vermogen.**
- **Staaltrug (35 l) met 15 mm polyurethaan-laag.**
- **Geïntegreerd scheidingsstation voor het geautomatiseerd scheiden van werkstuk en schuurmedium.**
- **Gesloten watercircuit met waterbewerking.**
- **Besturing via touchscreen.**
- **Individuele bewerkingsstappen programmeerbaar.**
- **Geluidsisolerende machinebekleding met geluidsisolerende kap.**
- **Wielen aan de onderzijde voor eenvoudig transport.**

Toepassing:

Bij voorkeur voor het **afbramen** van **draai- en freesdelen** en in **3D-druk**-proces vervaardigde werkstukken. Geschikt voor **metalen** en **kunststoffen**. De volgende stappen **polijsten** en **reinigen** behoren eveneens tot het prestatiespectrum van deze machine.

Levering:

1 x Ontbraammachine met geïntegreerd scheidingsstation, watercircuit en PLC-besturing, 1 x transportwagen (nr. 918558 TNB1), 2 x opbergdoos klein (nr. 964486 EF4220), 1 x opbergdoos groot (nr. 964486 EF4320), 2 x scheidingswand (aluminium, kunststof), 2 x maatbeker, 1 x handschap, 3 x scheidingszeef met verschillende gatenrasters.

Opmerking:

Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk

Als u na het glijslijpen hele hoge eisen aan het reinigen en drogen van de componenten stelt, dan adviseren we het programma van de ultrasone SONOSWISS-reinigingsapparaten uit onze catalogus.

Technische beschrijving

Netspanning	230 V
Energievoorziening	Netvoeding
Netfrequentie	50 Hz
Wattage	700 W
Gewicht	350 kg
Toerentalbereik	1500 - 3000 min ⁻¹
Volume watertank	45 l
Binnenbreedte Trog B ₂	180 mm
Binnendiepte Trog T ₂	300 mm
Volume bak	35 l
Binnenlengte Trog L ₂	590 mm
Breedte machine B ₁	710 mm
Diepte machine T ₁	1385 mm
Lengte machine L ₁	1565 mm
Serie	GMT
Producttype	Glijslijpmachine