

**CCGT 030102, Soort: PR1725****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260041 PR1725
GTIN	4960664890354
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CCGT 030102 PR1725 Soort: PR1725
Spaanbreker: MP-CF
Snijdiepte a_p : 0,03 - 0,2 mm
Voeding f : 0,02 - 0,1 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 180 m/min
Snijsnelheid v_c Neventoepassing: 100 - 150 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Soort	PR1725
Voeding f	0,02 - 0,1 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	CCGT 030102
Spaanbreker	MP-CF
Aantal wisselingen/snijanten	2
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Snij snelheid v_c Neventoepassing	100 - 150 m/min
Hoekradius	0,2 mm
Snijdiepte a_p	0,03 - 0,2 mm
Snedeccondities	continu
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 180 m/min
Neventoepassing	M
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien