

Garant**VHM-router trekkende snede middel, ongecoat, Ø h10 DC: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	209460 10
GTIN	4045197510389
Artikelklasse	11X

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogrendement-kruisvertanding voor een voordelige bewerking van vezelversterkte kunststoffen. Voor het spiebaanfrezen bij de voorbereiding. De snijkanten in het radiusgebied hebben een **nauwkeurige radiuscontour**. Hierdoor zijn uitstekende resultaten bij het kopieerfrezen mogelijk.

Technische beschrijving

Aantal tanden Z	6
Voeding f voor kanten in PEEK CF30	0,2 mm/omw,
Voeding f voor kanten in POM GF25	0,3 mm/omw,
Snijkant-Ø D _c	10 mm
Schacht-Ø D _s	10 mm
Snijlengte L _c	30 mm
Totale lengte L	72 mm
Hoekafronding r _v	5 mm
Coating	ongecoat
Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Freesprofiel	kruisvertand

Type	W
Tolerantie nominale \varnothing	h10
Aanzetriching	horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,5xD bij kanten
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	geel
Schachttolerantie	h6
Producttype	Router

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
PVDF GF20	geschikt	120 m/min	N
POM GF25	geschikt	120 m/min	N
PA 66 GF30	geschikt	100 m/min	N
PEEK GF30	geschikt	100 m/min	N
PTFE CF25	geschikt	120 m/min	N
PEEK CF30	geschikt	110 m/min	N
GFK	beperkt geschikt	120 m/min	N
CFK	beperkt geschikt	120 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		

Dienstverlening

Schachtslijpen Type HB	129100 HB
------------------------	-----------