

Garant**VHM-router met boorpunt duwende snede middel, ongecoat, Ø h10 DC: 4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	209445 4
GTIN	4045197477958
Artikelklasse	11X

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogrendement-kruisvertanding en **135°-boorpunt** voor een voordelige bewerking van vezelversterkte kunststoffen. Voor het spiebaanfrezen bij de voorbereiding.

Duwende snede, het materiaal wordt op de ondergrond gedrukt. Zeer geschikt voor dun materiaal.

Technische beschrijving

Voeding f voor kanten in POM GF25	0,1 mm/omw,
Voeding f voor kanten in PEEK CF30	0,07 mm/omw,
Aantal tanden Z	2
Snijkant-Ø D _c	4 mm
Schacht-Ø D _s	4 mm
Snijlengte L _c	16 mm
Totale lengte L	50 mm
Coating	ongecoat
Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Freesprofiel	kruisvertand
Type	W

Tolerantie nominale \emptyset	h10
Aanzetriching	horizontaal, schuin en verticaal
Tophoek	135 graden
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,5xD bij kanten
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	geel
Schachttolerantie	h6
Producttype	Router

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
PVDF GF20	geschikt	120 m/min	N
POM GF25	geschikt	120 m/min	N
PA 66 GF30	geschikt	100 m/min	N
PEEK GF30	geschikt	100 m/min	N
PTFE CF25	geschikt	120 m/min	N
PEEK CF30	geschikt	110 m/min	N
GFK	beperkt geschikt	120 m/min	N
CFK	beperkt geschikt	120 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		