

**Garant****Handtappenset, ongecoat, M: M16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130400 M16
GTIN	4045197066305
Artikelklasse	11G

**Omschrijving****Uitvoering:**

3-Delige set, **bestaande uit voorsnij-, middensnij- en nasnijtap. Voorsnijtap met lange meenemer.**

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 352

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 2 mm

Totale lengte L: 80 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Schacht-vierkant □: 9 mm

Kerngat-Ø: 14 mm

**Technische beschrijving**

Draadspoed	2 mm
Kerngat-Ø	14 mm
Schroefdraad-Ø	16 mm
Norm	DIN 352
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	12 mm

Totale lengte L	80 mm
Schacht-vierkant □	9 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	32 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M16
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	A
Aansnijdingsvorm	D
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		

RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt
GG(G)	beperkt geschikt
Uni	geschikt
Olie	geschikt
droog	beperkt geschikt