

**Machinetap, TiCN, M: M4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	135700 M4
GTIN	4045197077295
Artikelklasse	11H

Omschrijving**Uitvoering:****Parallel smaller toelopende geleidingsdraad.**

Toepasbaar met **emulsie** (vetgehalte ten minste 8%).

Voordeel:

het achterblijven van spanen en het daaropvolgende uitbreken van tandpunten tijdens de terugloop worden in hoge mate voorkomen.

Opmerking:**NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!****Aanbevolen opvolger is nr. 135732.**

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 371

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 0,7 mm

Totale lengte $L_{tot.}$: 63 mm

Schacht-Ø: 4,5 mm

Schacht-vierkant: 3,4 mm

Kerngat-Ø: 3,3 mm

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	3,3 mm
Draadspoed	0,7 mm
Aansnijdingshoek	50 graden
Aantal spaangroeven	3

Aantal snijkanten Z	3
Schroefdraad-Ø	4 mm
Norm	DIN 371
Schacht-Ø	4,5 mm
Totale lengte L _{tot.}	63 mm
Schacht-vierkant	3,4 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	8 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M4
Coating	TiCN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalkhoek	40 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	blauw