

Garant**Machinetap HSS-E-PM, genitreerd, M: M12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	135750 M12
GTIN	4045197077479
Artikelklasse	11H

Omschrijving**Uitvoering:****Stabiele uitvoering, met 15° rechtse spiraal.**

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E PM

Norm: DIN 371

Tolerantieklasse: ISO 2X 6HX

Draadspoed: 1,75 mm

Totale lengte L: 110 mm

Schacht-Ø D_s: 12 mm

Schacht-vierkant □: 9 mm

Kerngat-Ø: 10,2 mm

Technische beschrijving

Draadspoed	1,75 mm
Schroefdraad-Ø	12 mm
Aantal spaangroeven	3
Kerngat-Ø	10,2 mm
Aantal snijkanten Z	3
Norm	DIN 371
Schacht-Ø D _s	12 mm
Totale lengte L	110 mm
Schacht-vierkant □	9 mm

Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Snijmateriaal	HSS E PM
Draaddiepte	24 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M12
Coating	genitreerd
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalkhoek	15 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2xD bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	roze
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	18 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	9 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	3 m/min	P
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	4 m/min	S
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		