

**Garant****Snijplaat, G: G1/4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	142060 G1/4
GTIN	4045197084651
Artikelklasse	11K

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Zeskant**-snijmoer **zonder** schilaansnijding; voor nasnijden.

**Toepassing:**

**Voor cilindrische Whitworth-gasdraad** DIN ISO 228/1.

Norm: DIN 382

Gangen per inch: 19

Schroefdraad-Ø: 13,16 mm

Sleutelwijdte: 36 mm

Hoogte: 10 mm

**Technische beschrijving**

Sleutelwijdte	36 mm
Hoogte	10 mm
Schroefdraad-Ø	13,16 mm
Gangen per inch	19
Draadafmeting	G1/4

Tolerantieklasse	A
Snijrichting	rechts
Draadsoort	G
Flankhoek	55 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 382
Producttype	Snijplaat

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		