

Garant
VHM-ruimer HPC doorlopend gat, DLC, Nominale \varnothing DC: 17 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	164346 17
GTIN	4045197548719
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Uitvoering:

Voor **NC geschikte uitvoering** met rechte schacht- \varnothing voor de gestandaardiseerde opname speciaal in **hydro-** of **precisiehouders**. Daardoor wordt een **zeer hoge rondloopnauwkeurigheid** en **proceszekerheid** bereikt. Het aanschaffen van speciale opnames is niet meer nodig. Met inwendige koelvloeistoefvoer voor **HPC-toepassing** om de productiekosten te verlagen.

Ruimers nageslepen voor passing volgens uw gegevens.

Met **DLC-coating sp^2** van de nieuwste generatie.

Toepassing:

Voor **HPC-/HSC-ruimen** van **doorlopende boringen**.

Aantal snijkanten Z: 6

\varnothing -Bereik: 16,21 - 17,2 mm

Snijlengte L_c : 25 mm

Afkoppellengte L_1 : 97 mm

Totale lengte L: 150 mm

Aantal snijkanten Z: 6

Schacht- \varnothing D_s : 18 mm

Technische beschrijving

Nominale \varnothing D_c	17 mm
Afkoppellengte L_1	97 mm
Voeding f in gietaluminium	1,7 mm/omw,
Schachttolerantie	h6
Schacht- \varnothing D_s	18 mm

Totale lengte L	150 mm
Snijlengte L _c	25 mm
Ø-Bereik	16,21 - 17,2 mm
Aantal snijkanten Z	6
Coating	DLC
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	W
Inwendige koeling	ja, met 25 bar
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Verspaningsstrategie	HPC
Toepassing bij boringtype	bij doorlopend gat
Gekleurde ring	geel
Producttype	Ruimergereedschap met niet-losneembare snijkanten