

Garant
Handtappenset, ongecoat, G: G3/8

Bestelgegevens

Bestelnummer	130550 G3/8
GTIN	4045197067616
Artikelklasse	11G

Omschrijving
Uitvoering:

 2-Delige set, **bestaande uit voorsnij- en nasnijtap.**
Toepassing:
Voor cilindrische Whitworth-gasdraad DIN ISO 228/1 (niet in schroefdraad afdichtende verbindingen).

Snijmateriaal: HSS

Gangen per inch: 19

Schroefdraad-Ø: 16,66 mm

Totale lengte L: 70 mm

 Schacht-Ø D_s: 12 mm

Schacht-vierkant □: 9 mm

Kerngat-Ø: 15,25 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	16,66 mm
Gangen per inch	19
Kerngat-Ø	15,25 mm
Draadspoed	1,337 mm
Snijmateriaal	HSS

Schacht-Ø D _s	12 mm
Totale lengte L	70 mm
Schacht-vierkant □	9 mm
Draaddiepte	49,98 mm
Draadafmeting	G3/8
Coating	ongecoat
Draadsoort	G
Flankhoek	55 graden
Norm	DIN 5157
Aansnijdingsvorm	D
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		

Uni	geschikt
Olie	geschikt
droog	beperkt geschikt