

**Garant****Handtap Nasnijtap, ongecoat, G: G1/4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130560 G1/4
GTIN	4045197067708
Artikelklasse	11G

**Omschrijving****Toepassing:**

**Voor cilindrische Whitworth-gasdraad** DIN ISO 228/1 (niet in schroefdraad afdichtende verbindingen).

Snijmateriaal: HSS

Gangen per inch: 19

Schroefdraad-Ø: 13,16 mm

Totale lengte L: 70 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Schacht-vierkant □: 9 mm

Kerngat-Ø: 11,8 mm

**Technische beschrijving**

Draadspoed	1,337 mm
Schroefdraad-Ø	13,16 mm
Kerngat-Ø	11,8 mm
Gangen per inch	19
Snijmateriaal	HSS
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Totale lengte L	70 mm
Schacht-vierkant □	9 mm
Draaddiepte	26,32 mm

Draadafmeting	G1/4
Coating	ongecoat
Draadsoort	G
Flankhoek	55 graden
Norm	DIN 5157
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		