

**Machinetap HSS-E vorm E, TiN, M: M6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	136150 M6
GTIN	4045197078162
Artikelklasse	11H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Geringe neiging tot materiaaloplossing.

**Vorm E** (1,5 – 2-gang-aansnijding).

**Opmerking:**

**NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!**

**Aanbevolen opvolgers zijn nr. 135960 – 136158.**

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 371

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 1 mm

Totale lengte  $L_{tot.}$ : 80 mm

Schacht-Ø: 6 mm

Schacht-vierkant: 4,9 mm

Kerngat-Ø: 5 mm

**Technische beschrijving**

Aansnijdingshoek	50 graden
Draadspoed	1 mm
Aantal spaangroeven	3
Schroefdraad-Ø	6 mm
Kerngat-Ø	5 mm
Aantal snijkanten Z	3
Norm	DIN 371

Schacht-Ø	6 mm
Totale lengte L <sub>tot.</sub>	80 mm
Schacht-vierkant	4,9 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	18 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M6
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	E
Spiraalhoek	40 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	groen