

Garant
VC.T 160404, Soort: HU7315-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	261372 HU7315-1
GTIN	4062406381462
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VC.T 160404 HU7315-1 Soort: HU7315-1
 Spaanbreker: AF
 Tolerantie: G
 Snijdiepte a_p : 0,05 - 1,5 mm
 Voeding f : 0,03 - 0,25 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 600 m/min

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	VCGT 160404
Snedeccondities	continu
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 600 m/min
Soort	HU7315-1
Coating	ongecoat

Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,03 - 0,25 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Tolerantie	G
Aantal wisselingen/snikanten	2
Spaanbreker	AF
Hoofdtoepassing	N
Snijdiepte a_p	0,05 - 1,5 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien