

Garant**Machinetappen voor doorlopende gaten + kerngat-spiraalboren, Voor metrische schroefdraad: M3-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	146450 M3-12
GTIN	4045197085115
Artikelklasse	11K

Omschrijving**Uitvoering:**

Bij opening van de cassette wordt de gereedschapshouder automatisch omhoog geklapt, zodat het gereedschap er zonder problemen kan worden uitgenomen.

Samengesteld uit machinetappen M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 en kerngat-spiraalboren maat 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Inhoud:

resp. 1 machinetap M 3– M10 nr. 131150; 1 machinetap M12 nr. 131200 en kernboor nr. 114150

Technische beschrijving

Voor metrische schroefdraad	M3 – M12
Draadsoort	M
Flankhoek	60 graden
Norm	DIN 371
Norm	DIN 376

Producttype	Tap
-------------	-----

Accessoires

Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 6,8	114150 6,8
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 3,3	114150 3,3
MachinetapVorm B DIN 371 M M4	131150 M4
MachinetapVorm B DIN 371 M M3	131150 M3
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 10,2	114150 10,2
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 4,2	114150 4,2
MachinetapVorm B DIN 371 M M5	131150 M5
MachinetapVorm B DIN 371 M M10	131150 M10
MachinetapVorm B DIN 371 M M6	131150 M6
MachinetapVorm B DIN 376 M M12	131200 M12
Tapkruk met ratel Totale lengte 85 mm	148700 85
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 2,5	114150 2,5
MachinetapVorm B DIN 371 M M8	131150 M8
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 8,5	114150 8,5
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 5	114150 5
Cassette, leeg Type 4	146960 4