

**Garant****Machinetappen voor doorlopende gaten + kerngat-spiraalboren, voor metrische schroefdraad: M3-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	146550 M3-12
GTIN	4045197085122
Artikelklasse	11K

**Omschrijving****Uitvoering:**

Bij opening van de cassette wordt de gereedschapshouder automatisch omhoog geklapt, zodat het gereedschap er zonder problemen kan worden uitgenomen.

Samengesteld uit machinetappen M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 en kerngat-spiraalboren maat 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

**Inhoud:**

resp. 1 machinetap met smeergroef M3 – M12 nr. 131850 en kernboor nr. 114150

**Technische beschrijving**

Voor metrische schroefdraad	M3 – M12
Draadsoort	M
Flankhoek	60 graden
Norm	DIN 371
Norm	DIN 376

Producttype	Tap
-------------	-----

## Accessoires

Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 6,8	114150 6,8
Machinetap M M3	131850 M3
Machinetap M M5	131850 M5
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 3,3	114150 3,3
Machinetap M M6	131850 M6
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 4,2	114150 4,2
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 2,5	114150 2,5
Machinetap M M8	131850 M8
Machinetap M M10	131850 M10
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 5	114150 5
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 8,5	114150 8,5
Machinetap M M4	131850 M4
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 10,2	114150 10,2
Machinetap M M12	131850 M12
Cassette, leeg Type 4	146960 4