

Garant**Machinetappen voor blinde gaten + kerngat-spiraalboren, Voor metrische schroefdraad: M3-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	146750 M3-12
GTIN	4045197085153
Artikelklasse	11K

Omschrijving**Uitvoering:**

Bij opening van de cassette wordt de gereedschapshouder automatisch omhoog geklapt, zodat het gereedschap er zonder problemen kan worden uitgenomen.

Samengesteld uit machinetappen M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 en kerngat-spiraalboren maat 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Inhoud:

Resp. 1 machinetap M3 – M12 nr. 134851 en kernboor nr. 114150

Technische beschrijving

Voor metrische schroefdraad	M3 – M12
Draadsoort	M
Flankhoek	60 graden
Norm	DIN 371
Norm	DIN 376

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Accessoires

Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 2,5	114150 2,5
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 10,2	114150 10,2
Machinetap M M4	134851 M4
Machinetap M M10	134851 M10
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 4,2	114150 4,2
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 8,5	114150 8,5
Machinetap M M5	134851 M5
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 3,3	114150 3,3
Machinetap M M6	134851 M6
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 5	114150 5
Machinetap M M3	134851 M3
Machinetap M M12	134851 M12
Machinetap M M8	134851 M8
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 6,8	114150 6,8
Cassette, leeg Type 4	146960 4