

Re-Bo**VA-cirkelzaagblad fijn, Ø×dikte: 275X2,5mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	177500 275X2,5
GTIN	4045197245298
Artikelklasse	17B

Omschrijving

Uitvoering:

Precisievertanding en zeer fijn geslepen zijvlakken. **Spaanhoek speciaal voor roestbestendige staalsoorten. Genitreerd oppervlak:** harde, permanente bescherming tegen materiaaloplossing.

Toepassing:

Tandsteek t: (tandvorm)

- **3 mm (BW) – Voor dunne buizen, profielen, platen met 1 – 2 mm wanddikte.**
- **4 mm (BW) – Voor buizen, profielen, platen met 1,5 – 4 mm wanddikte.**
- **6 mm (HZ) – Voor buizen, profielen en massief materiaal van meer dan 4 mm wanddikte resp. diameters tot maximaal 50 mm.**
- **8 mm (HZ) – Voor massief materiaal van meer dan 50 mm.**

T.b.v.:

EISELE- en **TRENNJAEGER-**koudcirkelzagen.

Opmerking:

- **Voor optimale prestaties en een maximale standtijd: koelsmeerconcentraat nr. 084260 gebruiken.**
- **Rondloop- en slingertoleranties zijn beter (tot 50%) dan DIN 1840.**

Technische beschrijving

Ø	275 mm
Dikte	2,5 mm
Steek t	3 mm
Boring-Ø	40 mm
Aantal tanden Z	280
Meeneemgat steekcirkel	55; 64 mm
Meeneemgat Ø	9; 12 mm
Aantal meeneemgaten	2; 4
Snijmateriaal	HSS E
Inwendige koeling	nee
Producttype	Cirkelzaagblad

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	37 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	22 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	20 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	11 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	11 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	11 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	15 m/min	S
GG(G)	geschikt	27 m/min	K
CuZn	beperkt geschikt	400 m/min	N
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		
Lucht	beperkt geschikt		

