

**Garant**
**Handtappenset, ongecoat, UNF: 5/16-24**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130750 5/16-24
GTIN	4045197068231
Artikelklasse	11G

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

 2-Delige set, **bestaande uit voorsnij- en nasnijtap.**
**Toepassing:**
**Voor UNF-unieschroefdraad fijn ASME – B1.1.**

Draadsoort: UNF

Snijmateriaal: HSS

Norm: DIN 2181

Gangen per inch: 24

Schroefdraad-Ø: 7,94 mm

Totale lengte L: 56 mm

 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Schacht-vierkant □: 4,9 mm

Kerngat-Ø: 6,9 mm

**Technische beschrijving**

Gangen per inch	24
Kerngat-Ø	6,9 mm
Schroefdraad-Ø	7,94 mm
Norm	DIN 2181
Snijmateriaal	HSS

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Totale lengte L	56 mm
Schacht-vierkant □	4,9 mm
Draaddiepte	15,88 mm
Draadspoed	1,058 mm
Draadsoort	UNF
Draadafmeting	5/16-24 UNF
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Tolerantieklasse	2B
Aansnijdingsvorm	D
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		

GG(G)	beperkt geschikt
Uni	geschikt
Olie	geschikt
droog	beperkt geschikt