

Garant**Hardmetaal-cirkelzaagblad Spaanhoek negatief, Ø×boring: 300X30Mmm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	179700 300X30M
GTIN	4045197096166
Artikelklasse	11T

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogrendement-vertanding met voor- en nasnijder. De trapeziumvormige hardmetalen tanden zijn zijdelings vrijgeslepen en leveren zuivere snijvlakken op.

Voordeel:

Bijzonder geschikt voor hardgeëloxeerd profielmateriaal.

Toepassing:

Op machines met een hoog toerental.

F = fijne vertanding voor dunwandige profielen of platen tot 5 mm wanddikte. **M = middelgrote vertanding** voor profielen en buizen met meer dan 5 mm wanddikte. **G = grove vertanding** voor massief materiaal zoals staven en stangen.

Negatieve spaanhoek 6° voor machines met pendelende zaagbladaanzet van bovenaf. Bij voorkeur voor dunne profielen.

Opmerking:

- **Aanbevolen zaagsnelheid: 40 – 80 m/s, bij harde materialen zoals legeringen, messing of brons zoveel mogelijk de laagste waarde gebruiken.**
- **Bijzonder goed letten op gelijkmatige voeding; voorkomt beschadigingen.**
- **Extra uitvoeringen op aanvraag.**
- **Andere cirkelzaagbladen vindt u in de catalogus in band 2.**

Technische beschrijving

Geschikt voor zagen van het merk	Kaltenbach
Ø	300 mm
Boring-Ø	30 mm
Dikte	3,2 mm
Steek t	13,1 mm
Aantal tanden Z	72
Indeling	HM
Meeneemgat steekcirkel	42;63 mm
Meeneemgat Ø	7;11 mm
Aantal meeneemgaten	2;2
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	nee
Producttype	Cirkelzaagblad

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt	850 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	650 m/min	N
CuZn	geschikt	450 m/min	N
nat minimaal	geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	beperkt geschikt		