

**Re-Bo****Metaalcirkelzaagblad, Ø×dikte: 63X1,6Mmm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	178860 63X1,6M
GTIN	4045197245588
Artikelklasse	17B

## Omschrijving

**Uitvoering:****Duits topproduct**, met speciale holle slijping en precisievertanding.**T.b.v.:****GF** en **AXX AiR**.

## Technische beschrijving

Boring-Ø	16 mm
Dikte	1,6 mm
Ø	63 mm
Aantal tanden Z	64
Snijmateriaal	HSS E
Inwendige koeling	nee
Producttype	Cirkelzaagblad

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt	800 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	600 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	37 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	22 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	20 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	15 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	11 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	11 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	15 m/min	S
GG(G)	geschikt	27 m/min	K
CuZn	geschikt	400 m/min	N
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	beperkt geschikt		