

Garant**Handtappenset, ongecoat, UNF: 9/16-18****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130750 9/16-18
GTIN	4045197068279
Artikelklasse	11G

Omschrijving**Uitvoering:**2-Delige set, **bestaande uit voorsnij- en nasnijtap.****Toepassing:****Voor UNF-unieschroefdraad fijn ASME – B1.1.**

Draadsoort: UNF

Snijmateriaal: HSS

Norm: DIN 2181

Gangen per inch: 18

Schroefdraad-Ø: 14,29 mm

Totale lengte L: 70 mm

Schacht-Ø D_s: 11 mm

Schacht-vierkant □: 9 mm

Kerngat-Ø: 12,9 mm

Technische beschrijving

Gangen per inch	18
Kerngat-Ø	12,9 mm
Schroefdraad-Ø	14,29 mm
Norm	DIN 2181
Snijmateriaal	HSS

Schacht-Ø D _s	11 mm
Totale lengte L	70 mm
Schacht-vierkant □	9 mm
Draaddiepte	42,87 mm
Draadspoed	1,411 mm
Draadsoort	UNF
Draadafmeting	9/16-18 UNF
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Tolerantieklasse	2B
Aansnijdingsvorm	D
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		

Staal < 900 N/mm ²	geschikt
GG(G)	beperkt geschikt
Uni	geschikt
Olie	geschikt
droog	beperkt geschikt