

Garant**VHM-ruimer HPC doorlopend gat, TiAlN, Nominale Ø DC: 16H7mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	164350 16H7
GTIN	4045197644510
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor **NC geschikte uitvoering** met rechte schacht-Ø voor de gestandaardiseerde opname speciaal in **hydro-** of **precisiehouders**. Daardoor wordt een **zeer hoge rondloopnauwkeurigheid** en **proceszekerheid** bereikt. Het aanschaffen van speciale opnames is niet meer nodig. Met inwendige koelvloeistoefvoer voor **HPC-toepassing** om de productiekosten te verlagen.

Ruimers nageslepen voor passing volgens uw gegevens.

Met korte snijkanten en linkse spiraal.

Toepassing:

Voor **HPC-/HSC-ruimen** van **doorlopende boringen**.

Opmerking:

NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!

Aanbevolen opvolger is nr. 164420.

Toepassing bij boringtype: bij doorlopend gat

Tolerantie boring-Ø: H7

Aantal snijkanten Z: 6

Tolerantie boring-Ø: H7

Snijlengte L_c: 25 mm

Afkoppellengte L₁: 97 mm

Totale lengte L: 150 mm

Aantal snijkanten Z: 6

Schacht-Ø D_s: 16 mm

Technische beschrijving

Afkoppellengte L ₁	97 mm
Nominale Ø D _c	16 mm

Voeding f in RVS < 900 N/mm ²	0,23 mm/omw,
Schachttolerantie	h6
Schacht-Ø D _s	16 mm
Totale lengte L	150 mm
Snijlengte L _c	25 mm
Aantal snijkanten Z	6
aanbevolen boor-Ø in RVS < 900 N/mm ²	15,8 mm
Tolerantie boring-Ø	H7
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Inwendige koeling	ja, met 25 bar
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Verspaningsstrategie	HPC
Toepassing bij boringtype	bij doorlopend gat
Gekleurde ring	blauw
Producttype	Phillips-bit

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	30 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	25 m/min	M
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		