

Garant**Machinetap Vorm B DIN 371, ongecoat, M: M7****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 131150 M7 |
| GTIN | 4045197069009 |
| Artikelklasse | 11H |

Omschrijving**Uitvoering:****Met schilaansnijding.**Gr. M2,3 en M2,6 met oud DIN-profiel. **ISO 2 6H****HSS-E****Technische beschrijving**

| | |
|--------------------------|----------|
| Kerngat-Ø | 6 mm |
| Aantal spaangroeven | 3 |
| Schroefdraad-Ø | 7 mm |
| Draadspoed | 1 mm |
| Aantal snijkanten Z | 3 |
| Norm | DIN 371 |
| Schacht-Ø D _s | 7 mm |
| Totale lengte L | 80 mm |
| Schacht-vierkant □ | 5,5 mm |
| Tolerantieklasse | ISO 2 6H |
| Snijmateriaal | HSS E |
| Draaddiepte | 21 mm |
| Draadsoort | M |

| | |
|------------------------------|--|
| Draadafmeting | M7 |
| Coating | ongecoat |
| Flankhoek | 60 graden |
| Schroefdraadnorm | DIN 13 |
| Aansnijdingsvorm | B |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | tot 3xD bij doorlopend gat |
| Snijrichting | rechts |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Tap |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Aluminium (kortspanend) | beperkt geschikt | 13 m/min | N |
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | 15 m/min | P |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | 15 m/min | P |
| Olie | geschikt | | |
| nat maximaal | beperkt geschikt | | |