


**Garant****VHM-tapuitboorgereedschap, cilindrische schacht met zeskant, TiAlN, Voor tappen: M12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	149830 M12
GTIN	4045197504722
Artikelklasse	11L

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Stabiele cilinderschacht** met **zeskant** voor opname in boorhouder en zelfcentrerende snijkant.

**Toepassing:**

Voor het **uitboren** van **afgebroken tappen**. **Stabiele opspanning** noodzakelijk, boring droog en vrij van snijolie.

**Opmerking:**

$v_c$  voor materiaal < 67 HRC 10 - 28 m/min.

Veiligheidsbril dragen.

Norm: Fabrieksnorm

Spaangroeflengte  $L_c$ : 35 mm

Totale lengte L: 100 mm

Schacht- $\varnothing$   $D_s$ : 11 mm

**Technische beschrijving**

voor tappen	M12
Schachttolerantie	h6
Schacht- $\varnothing$ $D_s$	11 mm
Totale lengte L	100 mm
Spaangroeflengte $L_c$	35 mm
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM

Norm	Fabrieksnorm
Gekleurde ring	rood
Producttype	Tap

## Gebbruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Staal < 67 HRC	geschikt	10-28 m/min	H
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		