

**Machinetap HSS-E 6H, TiN, M× spoed: 12X1,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	137150 12X1,5
GTIN	4045197079695
Artikelklasse	11H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Oppervlak met hoge oppervlaktehardheid. Toepasbaar met **emulsie** (vetgehalte ten minste 8%).

**Opmerking:**

**NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!**

**Aanbevolen opvolger is nr. 137160.**

Flankhoek: 60 graden

Schroefdraadnorm: DIN 13

Aansnijdingsvorm: C

Spiraalkhoek: 40 graden

Inwendige koeling: false

Toepassing bij boringtype: tot 3×D bij blind gat

Draadsoort: MF

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 374

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 1,5 mm

Totale lengte L<sub>tot.</sub>: 100 mm

Schacht-Ø: 9 mm

Schacht-vierkant: 7 mm

Kerngat-Ø: 10,5 mm

**Technische beschrijving**

Draadspoed	1,5 mm
Aansnijdingshoek	50 graden
Aantal snijkanten Z	3

Kerngat-Ø	10,5 mm
Schroefdraad-Ø	12 mm
Aantal spaangroeven	3
Schacht-Ø	9 mm
Totale lengte L <sub>tot.</sub>	100 mm
Schacht-vierkant	7 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 374
Draaddiepte	24 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	12×1,5
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalkhoek	40 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	groen