

**Machinetap HSS-E 6H, TiN, M× spoed: 22X1,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	137150 22X1,5
GTIN	4045197079749
Artikelklasse	11H

Omschrijving**Uitvoering:**

Oppervlak met hoge oppervlaktehardheid. Toepasbaar met **emulsie** (vetgehalte ten minste 8%).

Opmerking:

NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!

Aanbevolen opvolger is nr. 137160.

Flankhoek: 60 graden

Schroefdraadnorm: DIN 13

Aansnijdingsvorm: C

Spiraalhoek: 40 graden

Inwendige koeling: false

Toepassing bij boringtype: tot 3×D bij blind gat

Draadsoort: MF

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 374

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 1,5 mm

Totale lengte L_{tot.}: 125 mm

Schacht-Ø: 18 mm

Schacht-vierkant: 14,5 mm

Kerngat-Ø: 20,5 mm

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	3
Kerngat-Ø	20,5 mm
Draadspoed	1,5 mm

Schroefdraad-Ø	22 mm
Aansnijdingshoek	50 graden
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-Ø	18 mm
Totale lengte L _{tot.}	125 mm
Schacht-vierkant	14,5 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 374
Draaddiepte	44 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	22×1,5
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalkhoek	40 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	groen