

Garant**Machinetap, ongecoat, M: M2,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	131700 M2,5
GTIN	4045197070005
Artikelklasse	11H

Omschrijving**Uitvoering:****Stabiele uitvoering, met 15° linkse spiraal.****Voordeel:****Bijzonder goed inzetbaar bij een onderbroken snede** (bijv. langssleuf in de boring).

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 371

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 0,45 mm

Totale lengte L: 50 mm

Schacht-Ø D_s: 2,8 mm

Schacht-vierkant □: 2,1 mm

Kerngat-Ø: 2,05 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	2,5 mm
Kerngat-Ø	2,05 mm
Aantal spaangroeven	2
Aantal snijkanten Z	2
Draadspoed	0,45 mm
Norm	DIN 371
Schacht-Ø D _s	2,8 mm
Totale lengte L	50 mm

Schacht-vierkant □	2,1 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	7,5 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M2,5
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	D
Spiraalkhoek	15-20 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
GG(G)	beperkt geschikt	9 m/min	K
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		

