

Garant**Machinetap Vorm B extra lang, ongecoat, M: M16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	131760 M16
GTIN	4045197070296
Artikelklasse	11H

Omschrijving**Uitvoering:****Met schilaansnijding.****Met extra lange schacht.**≤ M10:schacht **volgens DIN 371;**≥ M12:schacht **volgens DIN 376.****Voordeel:**Bijzonder goed geschikt **voor draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen.**

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E

Norm: Fabrieksnorm

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 2 mm

Totale lengte L: 220 mm

Schacht-Ø D_s: 12 mm

Schacht-vierkant □: 9 mm

Kerngat-Ø: 14 mm

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	3
Draadspoed	2 mm
Schroefdraad-Ø	16 mm
Kerngat-Ø	14 mm
Aantal snijkanten Z	3
Norm	Fabrieksnorm

Schacht-Ø D _s	12 mm
Totale lengte L	220 mm
Schacht-vierkant □	9 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	48 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M16
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		

