

Garant**Machinetap Vorm B extra lang, ongecoat, M: M3****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 131760 M3 |
| GTIN | 4045197272225 |
| Artikelklasse | 11H |

Omschrijving**Uitvoering:****Met schilaansnijding.****Met extra lange schacht.**≤ **M10**:schacht volgens **DIN 371**;≥ **M12**:schacht volgens **DIN 376**.**Voordeel:**Bijzonder goed geschikt **voor draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen.**

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E

Norm: Fabrieksnorm

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 0,5 mm

Totale lengte L: 112 mm

Schacht-Ø D_s: 3,5 mm

Schacht-vierkant □: 2,7 mm

Kerngat-Ø: 2,5 mm

Technische beschrijving

| | |
|---------------------|--------------|
| Draadspoed | 0,5 mm |
| Aantal snijkanten Z | 3 |
| Aantal spaangroeven | 3 |
| Schroefdraad-Ø | 3 mm |
| Kerngat-Ø | 2,5 mm |
| Norm | Fabrieksnorm |

| | |
|------------------------------|--|
| Schacht-Ø D _s | 3,5 mm |
| Totale lengte L | 112 mm |
| Schacht-vierkant □ | 2,7 mm |
| Tolerantieklasse | ISO 2 6H |
| Snijmateriaal | HSS E |
| Draaddiepte | 9 mm |
| Draadsoort | M |
| Draadafmeting | M3 |
| Coating | ongecoat |
| Flankhoek | 60 graden |
| Schroefdraadnorm | DIN 13 |
| Aansnijdingsvorm | B |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | tot 3xD bij doorlopend gat |
| Snijrichting | rechts |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Tap |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Aluminium (kortspanend) | beperkt geschikt | 13 m/min | N |
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | 15 m/min | P |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | 15 m/min | P |
| Olie | geschikt | | |
| nat maximaal | beperkt geschikt | | |

