

**Ruwrees HSS-Co8, TiAlN, Ø DC: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	192930 20
GTIN	4045197108920
Artikelklasse	12W

Omschrijving

Uitvoering:
Achterslepen, fijn kartelprofiel.Centrumsnijdend.
Gunstig geprijsd alternatief.

Technische beschrijving

Aantal tanden Z	4
Snijkant-Ø D _c	20 mm
Voeding f _z voor kanten in staal < 900 N/mm ²	0,046 mm
Hoekfasebreedte bij 45°	0,25 mm
Schacht-Ø D _s	20 mm
Totale lengte L	141 mm
Snijlengte L _c	75 mm
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Schacht	DIN 1835 B met h6
Tolerantie nominale Ø	js12
Spiraalhoek	30 graden
Hoekfasehoek	45 graden
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	HSS Co 8

Norm	DIN 844
Freesprofiel	HR
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,15×D bij kanten
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Hoekfrezes

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	120 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	101 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	78 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	55 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	17 m/min	M
CuZn	beperkt geschikt	92 m/min	N
Uni	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		