

**Garant****Enkelsnijdende draadtap kort, ongecoat, M: M8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	131450 M8
GTIN	4045197069788
Artikelklasse	11H

**Omschrijving****Uitvoering:****Met schilaansnijding.****Toepassing:****Als hand- of machinetap.**

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 352

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 1,25 mm

Totale lengte L: 56 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Schacht-vierkant □: 4,9 mm

Kerngat-Ø: 6,8 mm

**Technische beschrijving**

Aantal snijkanten Z	3
Draadspoed	1,25 mm
Aantal spaangroeven	3
Kerngat-Ø	6,8 mm
Schroefdraad-Ø	8 mm
Norm	DIN 352
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	6 mm

Totale lengte L	56 mm
Schacht-vierkant □	4,9 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	24 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M8
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	15 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		

