

**Machinetap HSS-E vorm E, TiN, Inch: G1/8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	137800 G1/8
GTIN	4045197080097
Artikelklasse	11H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Oppervlak met hoge oppervlaktehardheid. Toepasbaar met **emulsie** (vetgehalte ten minste 8%).

**Toepassing:**

**Voor cilindrische Whitworth-gasdraad** DIN-ISO 228/1 (niet in schroefdraad afdichtende verbindingen).

**Opmerking:**

**NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!**

**Aanbevolen opvolger is nr. 137805.**

Draadsoort: G

Flankhoek: 55 graden

Norm: DIN 5156

Aansnijdingsvorm: E

Spiraalhoek: 40 graden

Inwendige koeling: false

Snijmateriaal: HSS E

Gangen per inch: 28

Schroefdraad-Ø: 9,73 mm

Totale lengte  $L_{tot.}$ : 90 mm

Schacht-Ø: 7 mm

Schacht-vierkant: 5,5 mm

Kerngat-Ø: 8,8 mm

**Technische beschrijving**

Kerngat-Ø	8,8 mm
Aansnijdingshoek	50 graden

Aantal snijkanten Z	4
Draadspoed	0,907 mm
Schroefdraad-Ø	9,73 mm
Gangen per inch	28
Aantal spaangroeven	4
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø	7 mm
Totale lengte L <sub>tot.</sub>	90 mm
Schacht-vierkant	5,5 mm
Draaddiepte	19,44 mm
Draadafmeting	G1/8
Coating	TiN
Draadsoort	G
Flankhoek	55 graden
Norm	DIN 5156
Aansnijdingsvorm	E
Spiraalhoek	40 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2xD bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	groen