



Machinetap, TiN, UNC: 6-32



Bestelgegevens

Bestelnummer	137865 6-32
GTIN	4045197533111
Artikelklasse	11H

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele uitvoering, met 20° rechtse spiraal. Met speciale TiN-coating voor roest- en zuurbestendige staalsoorten. Toepasbaar met **emulsie** (vetgehalte ten minste 8%).

Toepassing:

Voor UNC-unieschroefdraad grof ASME – B1.1.

Flankhoek: 60 graden

Tolerantieklasse: 2B

Aansnijdingsvorm: C

Spiraalhoek: 20 graden

Inwendige koeling: false

Toepassing bij boringtype: tot 2xD bij blind gat

Draadsoort: UNC

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 371

Gangen per inch: 32

Schroefdraad-Ø: 3,51 mm

Totale lengte L_{tot.}: 56 mm

Schacht-Ø: 4 mm

Schacht-vierkant: 3 mm

Kerngat-Ø: 2,85 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	3,51 mm
Aantal spaangroeven	3
Draadspoed	0,794 mm

Aantal snijkanten Z	3
Aansnijdingshoek	50 graden
Kerngat-Ø	2,85 mm
Gangen per inch	32
Norm	DIN 371
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø	4 mm
Totale lengte L _{tot.}	56 mm
Schacht-vierkant	3 mm
Draaddiepte	17,02 mm
Draadsoort	UNC
Draadafmeting	6-32
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Tolerantieklasse	2B
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalhoek	20 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2xD bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	blauw