



Machinetap, TiN, UNC: 8-32



Bestelgegevens

Bestelnummer	137865 8-32
GTIN	4045197533128
Artikelklasse	11H

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele uitvoering, met 20° rechtse spiraal. Met **speciale TiN-coating** voor **roest- en zuurbestendige staalsoorten**. Toepasbaar met **emulsie** (vetgehalte ten minste 8%).

Toepassing:

Voor UNC-unieschroefdraad grof ASME – B1.1.

Flankhoek: 60 graden

Tolerantieklasse: 2B

Aansnijdingsvorm: C

Spiraalhoek: 20 graden

Inwendige koeling: false

Toepassing bij boringtype: tot 2xD bij blind gat

Draadsoort: UNC

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 371

Gangen per inch: 32

Schroefdraad-Ø: 4,17 mm

Totale lengte L_{tot.}: 63 mm

Schacht-Ø: 4,5 mm

Schacht-vierkant: 3,4 mm

Kerngat-Ø: 3,5 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	4,17 mm
Aansnijdingshoek	50 graden
Kerngat-Ø	3,5 mm

Draadspoed	0,794 mm
Aantal spaangroeven	3
Gangen per inch	32
Aantal snijkanten Z	3
Norm	DIN 371
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø	4,5 mm
Totale lengte L _{tot.}	63 mm
Schacht-vierkant	3,4 mm
Draaddiepte	8,34 mm
Draadsoort	UNC
Draadafmeting	8-32
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Tolerantieklasse	2B
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalhoek	20 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2xD bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	blauw